

Ravna brusilica, tip: GGS30LS



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077265 GGS30LS
GTIN	4053423237399
Razred artikla	03C

Opis

Izvedba:

Kompaktna, praktična ravna brusilica za višestruke radove brušenja.

- **Constant-Electronic za konstantni broj okretaja i pri visokom stupnju opterećenja.**
- **Novi zatezni sustav za fiksiranje brusnih zatika za precizan rad, bez zazora.**
- **Mekani zalet i KickBack Stop: prepoznaje blokiranje, trenutno isključuje motor.**
- **Impregnirane četkice motora za visoki stupanj zaštite motora.**
- **Dugi vijek trajanja pomoću direktnog hlađenja i dvostruko apresvučenog kugličnog ležaja.**
- **6-stupanjski predodabir broja okretaja za različite materijale.**

Idealan za zahtjevne metalurške radove i brušenje kamena čak i u skućenim prostorima.

Dio isporuke:

Uključujući steza čahura 6 mm, 2 stezna ključa SW 19.

Tehnički opis

Težina	1,7 kg
Oznaka proizvođača	GGG 30 LS
maksimalni Ø steznih kliješta	6 mm
Mrežna frekvencija	50 Hz
Elektroničko namještanje broja okretaja	da
maksimalne vibracije prema EN	3 m/s ²
Raspon broja okretaja	7000 - 33000 min ⁻¹

Nazivni napon	230 V
Prihvat snaga	750 W
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica