

**TNMG 160404, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251582 CA510
GTIN	4960664699193
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1 - 4,5 mm
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	PS
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 450 m/min
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje