

**TNMG 160404, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251582 CA6525
GTIN	4960664472062
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,8 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Posmak f	0,1 - 0,35 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MS
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje