

Garant**Sustav za fino istokarivanje Ø 9,75 – 30,1 mm, Prihvat: HW63****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237581 HW63
GTIN	4045197607768
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

S glavom za istokarivanje br. 237591, držačem za unutarnje tokarenje i priborom u koferu.

Točnost namještanja s podjelom skale od 0,01 mm / iznad skale 0,002 mm u Ø.

Ø postavka s minimalnim povratnim hodom.

Za Ø 9,75 – 30,1 mm

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i mostovima za fino istokarivanje. S ISO izmjenjivim pločicama tipa **CC..0602...**

Dio isporuke:

1 glava za istokarivanje: br. 237591 HW63

po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtnja): br. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); br. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

br. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); br. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 držač izmjenjivih pločica za most: br. 237564 06

1 izmjeniva pločica: br. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

Preporuka:

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.

Tehnički opis

Prihvat	HW63
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

Glava za istokarivanjeØ 9,75 – 88,1 mm Prihvat HW63	237591 HW63
Držać za unutarnje tokarenje	237634
CC.T 060204 Vrsta CU7010	260052 CU7010
Držać za unutarnje tokarenje	237636
Držać za unutarnje tokarenje	237630
Držać za unutarnje tokarenje	237632
Garnitura bez prihvataØ 9,75–164 mm	237598