

**Garant**
**eco držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/16mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251703 20/16
GTIN	4045197650993
Razred artikla	21U

## Opis

### Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

### Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT eco-System prihvatima br. 317900 – 319886.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: MVJNR/L 2025X16

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: VN.. 1604..

Funkcionalna širina L<sub>4</sub>: 32 mm

Duljina glave L<sub>1</sub>: 46 mm

Ukupna duljina L: 105 mm

Podložna pločica: 259031 1

## Tehnički opis

Podložna pločica	259031 1
Stezna vilica	259038 3
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Veličina pločice	16 mm
Vijak za steznu vilicu	259021 2

Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Vijak za podlošku	259025 9
Veličina drške	20 mm
ISO kod držača	MVJNR/L 2025X16
Duljina glave L <sub>1</sub>	46 mm
Ukupna duljina L	105 mm
Primjena	lijevi
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Stezna vilica tip 3	259038 3
Podložna pločica tip 1	259031 1
Vijak za steznu vilicu tip 2	259021 2
Precizni bit za Sechskant, drška E 6,3 6-kut 2 mm	674242 2
Vijak za podložnu pločicu tip 9	259025 9