

Garant**Mikro glava za tokarenje \varnothing 0,3 - 7,1 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237490
GTIN	4045197681409
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:****Točnost podešavanja s podjelom skale od 0,01 mm / putem skale 0,002 mm u \varnothing .****Upotreba:**

S umetkom za rezanje br. 237621, adapterom br. 237624 i izmjenjivom pločicom br. 237625.

Tehnički opis

Korisna duljina L_1	25 mm
Vanjski $\varnothing D_1$	25 mm
\varnothing drške D_2	10 mm
$\varnothing D_3$	4 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat