

**Garant****DC.T 11T304, Vrsta: HU7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260462 HU7310
GTIN	4045197669766
Razred artikla	21G

**Opis****Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	AM
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	350 - 600 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	N
Dubina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HU7310
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	HM

Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 11T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje