

**DCMT 070204, Vrsta: SP4019****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260471 SP4019
GTIN	
Razred artikla	28D

**Opis**

DCMT 070204 SP4019 Vrsta: SP4019  
Lomač odvojenih čestica: 73  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 30 - 440 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,2 - 4,5 mm
Lomač odvojenih čestica	73
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,45 mm/okr
Glavna primjena	UNI
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 440 m/min
Vrsta	SP4019

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje