

Garant
Glava za fino istokarivanje HW, Prihvat: HW50

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	237600 HW50
GTIN	4045197675972
Razred artikla	29W

Opis
Izvedba:
Točnost podešavanja 0,002 mm u Ø putem nonija.
Upotreba:

Ako je moguće s izmjenjivom pločicom br. 237695 – 237698.

S prihvatom br. 237651 – 237656.

Napomena:

Držać za izmjenjivu pločicu 237604 5 za proširenje na Ø raspona od 84,9 do 105,1.

Držać za izmjenjivu pločicu 237604 5 za proširenje na Ø raspona od 104,9 do 134,1.

Držać za izmjenjivu pločicu 237604 5 za proširenje na Ø raspona od 104,9 do 134,1.

Tehnički opis

Prihvat	HW50
Korisna duljina L ₁	90 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC..09T3..
Vijak za izmjenjivu pločicu	237606 Vel. 2
Ø područja obrade	66,9 - 87,1 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

