

Garant**Sustav za fino istokarivanje Ø 9,75 – 30,1 mm, Prihvat: SK40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237581 SK40
GTIN	4045197607775
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

S glavom za istokarivanje br. 237591, držačem za unutarnje tokarenje i priborom u koferu.

Točnost namještanja s podjelom skale od 0,01 mm / iznad skale 0,002 mm u Ø.

Ø postavka s minimalnim povratnim hodom.

Za Ø 9,75 – 30,1 mm

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i mostovima za fino istokarivanje. S ISO izmjenjivim pločicama tipa **CC..0602...**

Dio isporuke:

1 glava za istokarivanje: br. 237591 SK40

po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtnja): br. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); br. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

br. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); br. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 držač izmjenjivih pločica za most: br. 237564 06

1 izmjeniva pločica: br. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

Preporuka:

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.

Tehnički opis

Prihvat	SK40
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

Držač za unutarnje tokarenje	237630
Držač za unutarnje tokarenje	237634
Glava za istokarivanje Ø 9,75 – 88,1 mm Prihvat SK40	237591 SK40
CC.T 060204 Vrsta CU7010	260052 CU7010
Garnitura bez prihvata Ø 9,75–164 mm	237598