

**Garant****Garnitura bez prihvata Ø 9,75 – 88,1 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237599
GTIN	4045197602091
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

Bušće šipke i pribor u kovčegu. **Točnost podešavanja s podjelom skale od 0,01 mm / iznad skale 0,002 mm u Ø.**

Postavka Ø s minimalnim povratnim hodom.

**Za Ø 9,75 – 88,1 mm**

**Upotreba:**

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i mostovima za fino brušenje. S ISO okretnim pločicama tipa **CC..0602...**

**Dio isporuke:**

po 1 bušća šipka (maks. duljina odvrtnja): br. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); br. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

br. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); br. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 bušća šipka (maks. duljina odvrtnja): br. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); br. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držač okretne ploče prema mostu: Br. 237565

1 okretna ploča: br. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

**Zamjenski dio:**

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

**Preporuka:**

Po mogućnosti s okretnim pločama br. 237695 i br. 237696.

## Tehnički opis

Prihvat	SK40
Unutarne hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat