

Garant**Glava za istokarivanje HW, Prihvat: HW50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237610 HW50
GTIN	4045197676740
Razred artikla	20N

Opis**Izvedba:**

Glava za istokarivanje s dvije oštrice sastoji se od osnovnog tijela i držača izmjenjivih reznih ploča.

Priključivanje na HW prihvat.

Pojedinačno podešavanje oštrica.

Na upit sa sinkroniziranim vretenom za istokarivanje.

Upotreba:

Za proširenje već postojećih rupa.

Unutarnje hlađenje: da

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CC..1204..

Korisna duljina L₁: 90 mm

Ø područja obrade: 65,5 - 87,5 mm

Vijak za izmjenjivu pločicu: 219864

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC..1204..
Vijak za izmjenjivu pločicu	219864
Korisna duljina L ₁	90 mm
Ø područja obrade	65,5 - 87,5 mm
Prihvat	HW50

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Glava za istokarivanje