

REMS

Uređaj za savijanje cijevi „Sinus“ sa segmentima u koferu, za vanjski Ø cijevi: 12-22mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	822011 12-22
GTIN	4039976026925
Razred artikla	84C

Opis

Izvedba:

Univerzalni, robusni ručni cijevni savijač za hladno savijanje cijevi. Segmenti za savijanje i klizne nazuvice sastoje se od **poliamida ojačanog staklenim vlaknima**, odn. istodobno je vrlo otporan i lagan. Segmente za savijanje za različite Ø cijevi moguće je mijenjati. Uređajem za savijanje cijevi može se rukovati i stacionarno u stegi ili zasebno ručno.

Upotreba:

Za savijanje mekih kao i tvrdih bakrenih cijevi, toplinski izoliranih bakrenih cijevi, čeličnih cijevi te aluminijskih i VA-cijevi u dimenzijama 10-22 mm vanjskog promjera (za VA-cijevi 12-18 mm). Kut savijanja do 180°. (Maksimalna debljina stijenke cijevi 1,5 mm, mekani bakar do 3 mm, VA do 1,5 mm).

Sadržaj:

Naprava za savijanje cijevi: 1 kom.

Po 1 segment za savijanje za Ø vanjski cijevi: 12; 15; 18; 22 mm

Po 1 klizna stopa za vanjski Ø cijevi: 12; 15; 18; 22 mm

Dio isporuke:

Sastoji se od uređaja za savijanje od kaljenog čelika, utičnog svornjaka, 4 segmenta za savijanje, 4 klizna dijela i specijalnog spreja za savijanje u kovčegu od čeličnog lima.

Tehnički opis

za vanjski Ø cijevi	12; 15; 18; 22 mm
Broj kliznih elemenata	4
Broj kliješta za savijanje cijevi	1
Označavanje opasnih tvari	GHS02: Plamen
Broj segmenata za savijanje	4
Pakiranje	Kutija od čeličnog lima
maksimalan kuta savijanja	180 stupanj
Materijal segmenta savijanja	Staklenim vlaknima ojačan poliamid
Materijali kliznih elemenata	Staklenim vlaknima ojačan poliamid
Vrsta proizvoda	Aparat za savijanje

Pribor

Klizni dio za vanjski Ø cijevi 15 mm	822120 15
Segment za savijanje za vanjski Ø cijevi 18 mm	822110 18
Klizni dio za vanjski Ø cijevi 18 mm	822120 18
Segment za savijanje za vanjski Ø cijevi 22 mm	822110 22