

metabo**Uređaj za glodanje rubova ručni, Tip: KFMV17-15F****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078126 KFMV17-15F
GTIN	4061792261815
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Metalni uređaj za glodanje rubova za visine skošenja do 15 mm za pripremu zavarenih šavova.

- **Patentirano podešavanje dubine podrezivanja bez alata u koracima od 0,1 mm. (od 0 mm – 15 mm)**
- **Precizno podešenje kuta nagiba.**
- **Kontrolirani rad kroz vodilice velikih površina.**
- **Elektronička zaštita od preopterećenja, lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.**

One-touch kontroler. Patentirano podešavanje dubine podrezivanja bez alata u koracima od 0,1 mm. Točke za brzo postavljanje za kratko vrijeme postavljanja kako biste spriječili neželjeno podešavanje dubine podrezivanja prilikom rada. Precizne postavke kuta nagiba izravno preko vodilica. Univerzalna glava za podrezivanje s tri umetka od karbida za sve kutove nagiba od 0 - 90°. Kontrolirani rad kroz vodilice velikih površina. Zaustavni valjak za cijevi za vođenje za jednostavnu pripremu zavarivanja. Podesiva ručka bez alata za sigurno i ravnomjerno navođenje. Metabo Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja. Vario-Constamatic (VC) elektronika punog vala za rad s brojevima okretaja koji odgovaraju materijalu koji je skoro konstantno pod opterećenjem. Elektronička zaštita od preopterećenja, lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja. Zaštita korisnika pomoću bočnih ploča za uklanjanje odvojenih čestica. Uz metaBOX, inteligentno rješenje za transport i skladištenje slika. Za izradu skošenog ruba i radijusa na ravnim materijalima, limovima i spremnicima, od unutarnjih i vanjskih kutova, kontura do zaokruživanja i provrta.

Dio isporuke:

3 univerzalne izmjenjive pločice od tvrdog metala, granični valjak, 2 odvijača, viljuškasti ključ vel. 10, lučna ručka, metaBox. 3 univerzalne izmjenjive pločica od tvrdog metala, granični valjak, lučna ručka i metaBOX 185 L.

Napomena:

Potreban pribor možete pronaći pod br. 078132 i br. 078134.

Tehnički opis

Broj okretaja u praznom hodu	6200 - 12000 min ⁻¹
maks visina skošenja 45°	15
Kut faze	0 - 90 stupanj
Gradacija podešavanja dubine podrezivanja	0,1 mm
Nazivni napon	230 V
Nazivna snaga	1700 W
maks širina skošenja 45°	21
Težina	6,3 kg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Izlazna snaga	880 W
Duljina kabela	3,9 m
Prihvat snaga	1700 W
Kontaktne pločice Ø	100 mm
Pakiranje	Metabox
Vrsta proizvoda	Glodalo

Pribor

Aku glodalo za ruboveručni Tip AKFH18-5AS

078123 AKFH18-5AS