

Garant**Precizno konusno svrdlo sa spiralnim utorima HSS, TiAlN, Ø reza DC: 3-14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	118040 3-14
GTIN	4067263124603
Razred artikla	11C

Opis**Izvedba:**

Sa oštrim bušecim vrhom, nije potrebno prethodno bušenje. Rezne oštrice sa promijenjivim promjerom po konusu i brušenom slobodnom plohom za čisti rez. S vidljivom mjernom skalom u utorima. Drška s 3 prihvatne plohe.

TiAlN-prevlaka za suhu obradu, optimalan vijek trajanja kao i najveće brzine rezanja. **Spiralno užljebljen** za sigurno odvođenje čestica.

Upotreba:

Bušenje bez vidljivih znakova obrade i neravnina.

Čelični lim 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, neželjezni metali: 0,1 – 5 mm, plastike do 10 mm.

Tehnički opis

Ø drške	6 mm
Ukupna duljina	58 mm
Ø reza D _c	3 - 14 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Drška	Drška s tri površine za zatezanje
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevano svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		