

Power Station, Snaga: 1500W



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	957650 1500
GTIN	4260302417289
Razred artikla	9GG

Opis

Izvedba:

Mobilno, lako prenosivo napajanje za mobilne radne stolove, UNI Lines itd.

Razni priključci za krajnje uređaje kao što su prijenosna računala, monitori, pametni telefoni, mali potrošači. Moguće je i pokretanje automobila ako je razina napunjenosti baterije iznad 60 % i koristi se odgovarajući kabel (nije uključen). Punjenje putem 230 V utičnice i DC/solarnog priključka za punjenje ili putem

12 V ugrađene utičnice za napajanje. LiFePO4 (litij-željezni fosfat) -litijaska baterija s kontinuiranom snagom od 1500 W i maksimalnom snagom od 3000 W. s integriranim solarnim kontrolerom za punjenje putem solarne energije do 200 WP na 10 A. Moguće je više od 4000 ciklusa punjenja na 80 % DD.

Kapacitet baterije: 1497 Wh

AC izlaz: 2 x 230 V, 50 Hz, čisti sinusni val.

DC izlazi: 4 x USB priključak, 1 x USB C priključak, 2 x DC izlaz, 1 x ugrađeni priključak (12 V).

Kapacitet (AH): 58,5 Ah (25,6 V)

Priključci: EC5 (za JumpStarter kabel)

Odgovara:

GridLine mobilni električno podesivi radni stol, UNILine Wall i Twoer, računalni stol, INFO točka.

Tehnički opis

Vrsta baterije	Litij-željezo-fosfat
----------------	----------------------

Vršna snaga (2 sekunde)	3000 W
Neprekidna snaga	1500 W
Kapacitet baterije	1497 Wh
Duljina	480 mm
Napon	230 V
širina	190 mm
Visina	240 mm
Težina	20 kg
Kapacitet	58,5 Ah
Vrsta proizvoda	Baterija