

**LOCTITE.****Ljepilo, tip: 3450**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083260 3450
GTIN	5010266007694
Razred artikla	04L

## Opis

### Izvedba:

5-minutno 2K epoksidno ljepilo (1:1) 25ml

2-komponentno epoksidno ljepilo nakon miješanja stvrdnjava pri sobnoj temperaturi. Na metalnoj površini razvija veliku čvrstoću. Zbog svog svojstva cijepanja ovaj sustav ljepila prikladan je za hrapave i loše prijanjajuće površine od metala, keramike, duroplasta ili drveta.

Klasa opasnih tvari: 9

Kemijska baza: Epoksidna smola

Temperatura na području primjene: -55 °C

Čvrstoća prema: 4 - 6 min

Vlačno smična čvrstoća: 25 N/mm<sup>2</sup>

Boja: siva

Količina punjenja: 25 g

## Tehnički opis

Vlačno smična čvrstoća	25 N/mm <sup>2</sup>
Oznaka proizvođača	LOCTITE EA 3450
Dinamična viskoznost	35000 mPas

Broj UN	UN3082
Količina punjenja	25 g
Vrijeme obrade	300 s
Tvrdoća prema Shoreu A	68
Temperatura obrade	-2 - 22 °C
Temperatura skladištenja	8 - 21 °C
Kemijska baza	Epoksidna smola
Temperatura na području primjene	-55 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Klasa opasnih tvari	9
prikladno za materijal	Metal
Boja	siva
Oblik	Pasta
Gustoća	1,7 g/cm <sup>3</sup>
Funkcionalna čvrstoća prema	15 min
Čvrstoća prema	4 - 6 min
maksimalna dimenzija pukotina	5 mm
Vrsta proizvoda	Dvokomponentno ljepilo