

Mitutoyo

Mjerna letva, Korisna mjerna duljina D0: 100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	499241 100
GTIN	4550501371438
Razred artikla	44D

Opis

Izvedba:

- S apsolutnim mjernim sustavom.
- Nakon uključivanja prikazuje se aktualnu poziciju, zbog toga otpada obilazak referentnih točaka kojim se troši vrijeme.
- Jednostavna montaža i instalacija.
- Neosjetljivost na vodu, ulje i prašinu zbog elektromagnetske indukcije.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za točno određivanje i pozicioniranje aksijalnog namještanja npr. na glodalicama, tokarilicama, stolovima za pozicioniranje ili mjernim uređajima. Prikladno i za preinaku alatnih strojeva na digitalni prikaz.

Napomena:

Koristi se samo u kombinaciji s indikatorom br 499356.

Tehnički opis

Duljina kabela	3,5 m
širina	22 mm
Točnost mjerenja (od 20 °)	5 µm
učinkovita dužina mjerenja L ₀	100 mm

IP-klasa zaštite	IP 67
Razmak osi provrta L ₂	258 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalni put mjerne glave L ₁	120 mm
Ukupna duljina L ₃	278 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalna
Vrsta proizvoda	Mjerna letva

Pribor

Digitalni uređaj za prikaz broj prikazanih osi 2	499356 2
Digitalni uređaj za prikaz broj prikazanih osi 3	499356 3