

JEPSON POWER

Ručna cirkularna pila za metal, tip: 8203**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078234 8203
GTIN	4260052466797
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Snažna metalna kružna pila za sigurno i ravno piljenje kod cijevi i profila od čelika, neželjeznih metala, limova, metalnih ploča i sendvič panela **bez iskri**.

- **Nije potrebna uporaba rashladnog maziva.**
- **Nije potrebna naknadna obrada.**
- **Rez u sekundi.**

Metalna ručna kružna pila.

- **Precizno vođenje lista pile, neznatno stvaranje srha.**
- **Čvrsta ploča graničnika.**

Ručna kružna pila za metal.

- **Podešavanje dubine pomoću skaliranja.**
- **Odjeljak za odvojene čestice.**
- **Pogodan za metalne listove do 10 mm, kao i sendvič panele i profile do 67 mm.**

Napomena:

Vodilica za 078234 isporučiva na upit:

vodilica od 1400 mm za vel. 8320

vodilica od 600-1200 mm za vel. 8230.

Metalna kružna pila DRY MITER Cutter 9410ND za filigrano piljenje mekanog i osjetljivog materijala, isporučiva na upit. Ručna cirkularna pila za metal je dostupna kao baterijska verzija pod br. 078234 vel. 8203E.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Težina	6,3 kg
Prihvat snaga	1700 W
Ø lista pile	203 mm
Mrežni napon	230 V
maksimalan broj okretaja	3700 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	8203
maksimalna dubina reza 90 °	67 mm
Mrežna frekvencija	50 Hz
maksimalna dubina reza 45 °	42 mm
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Pila