

Garant**GARANT Master TM glodalo za navoje, AlTiN, G: G1/16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	139706 G1/16
GTIN	4067263126904
Razred artikla	11D

Opis**Izvedba:**

Vretenasto glodalo od tvrdog metala za navoje **s neravnomjernim rasporedom oštrica i većim brojem oštrica**. Kroz **nejednaku podjelu oštrica** postiže se **visoka mirnoća rada i dugi vijek trajanja alata**.

Novorazvijena univerzalna geometrija i prevlaka visokih performansi za upotrebu na širokom spektru materijala.

- **Značajno smanjenje vibracije kroz nejednaku raspodjelu oštrica.**
- **Veći broj oštrica.**
- **Najnovija generacija HIPIMS premaza na bazi AlTiN.**
- **Ispravljeni profil navoja za izbjegavanje odstupanja profila.**

Upotreba:

Za **cilindrični Whitworth navoj za cijevi DIN-ISO 228/1** (spojevi koji ne brtve u navoju). **Može se primjenjivati na unutarnjim i vanjskim navojima.**

Napomena:

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Oblik **HB**: naručite s **br. 139706 + 129100 HB**.

Oblik **HE**: naručite s **br. 139706 + 129100 HE**.

Tehnički opis

Korištenje s vanjskim navojima	do 2xD kod navoja svornjaka
Broj zubi Z	4
Dubina navoja	15,87 mm
Serija	Master TM

Broj steznih utora	4
Ø drške D_s	6 mm
Ukupna duljina L	64 mm
Posmak f_z u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Veličina navoja	G1/16
Duljina rezne oštrice l_1	15,87 mm
Navoji po colu	28
Nazivni Ø D_c	5,95 mm
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD za prolazne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Nagib navoja	0,91 mm
Duljina drške L_s	38,7 mm
Prevlaka	AlTiN
Vrsta navoja	G
Vrsta navoja	G-LH
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Rezni materijal	VHM
Drška	DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje	da
Podjela oštrica	nejednako
Prsten u boji	zeleno
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnji i vanjski
Vrsta proizvoda	Glodalo za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	220 m/min	N

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	220 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	180 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 50 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	45 m/min	H
TOOLOX 33	prikladno	85 m/min	H
TOOLOX 44	prikladno	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	120 m/min	K
CuZn	prikladno	200 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
Zrak	prikladno		

Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
Brušenje tip HE	129100 HE