


KOMET® M03Speed glava za fino istokarivanje, Ø Dmin: 24,8mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	238370 24,8
GTIN	4047109074613
Razred artikla	24I

Opis
Izvedba:

- **Dinamičko balansiranje za najveći broj okretaja.**
- **Modularna izvedba sustava.**
- **Fino namještanje bez dodatnog stezanja.**
- **S ABS® priključkom za najveću točnost izmjene.**
- **Brzo grubo postavljanje pomakom tokarskog alata.**
- **Ciljan unutarnji dovod rashladnog sredstva.**
- **Najmanji koraci u µm, unutar područja finog postavljanja od 0,25 – 0,6 mm u Ø, ovisno o promjeru tokarenja.**
- **Koraci finog postavljanja iznose 0,002 mm u Ø.**
- **Zbog visoke rezolucije jednostavno postavljanje, tj. očitavanje bez nonija.**

Napomena:

Dodatni držač pločica, npr.: za natražnu obradu i s drugim kutovima = 15°, 30°, 45°, itd., dostupan za isporuku u kratkom roku.

Molimo da izmjenjive adaptere, nastavke i izmjenjive rezne pločice naručite zasebno.

Tehnički opis

Minimalni Ø D _{min}	24,8
Fino podešavanje u Ø	0,25 mm
Grubo podešavanje S	4,5 mm
ABS® Ø d	25
Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje	238355 24,8

maksimalan broj okretaja	40000 min ⁻¹
Ø D2 obrada naprijed	24,5 mm
Korisna duljina L ₁	39,9 mm
Ø područja obrade	24,8 - 33 mm
Drška	ABS
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	izbočen
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

KOMET® izmjenjiva glava 90° za M03Speednaprijed
prikladno za M03 veličina 24,8

238355 24,8