

Garant**Uređaj za vibracijsko brušenje (2 litara) sa stanicom za separiranje., Tip: GMT2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	501310 GMT2
GTIN	4067263130741
Razred artikla	51B

Opis**Izvedba:**

Stroj za klizno brušenje GMT2 u kompaktnoj izradi za automatiziranu završnu obradu malih do srednjih veličina serija.

- **Snažan motor s definiranim rasponom okretaja.**
- **Čelično korito (2 L) s poliuretanskim slojem.**
- **Odvojiva separatorska stanica za ručno odvajanje obratka i medija za brušenje.**
- **Jednostavno odvajanje zahvaljujući ergonomskom nagibnom uređaju.**
- **Intuitivna kontrola putem upravljačke ploče s funkcijom timera.**
- **Tih rad bez prašine zahvaljujući prozirnom poklopcu uređaja.**

Upotreba:

Za **odstranjivanje srha na obradcima nakon tokarenja i glodanja** te kod postupka **3D ispisa** proizvedenih obradaka. Prikladno za **metale i plastike**. Naknadni korak **poliranja** također je dio spektra performansi ovog stroja. **Preporučuje se čista suha strojna obrada (nije potreban spoj).**

Dio isporuke:

1x uređaj za vibropoliranje s upravljačkom pločom i uklonjivom stanicom za odvajanje 1x sito za odjeljivanje s rešetkom otvora 10 mm 1x sito za razdvajanje s rešetkom otvora 18 mm 1x keramička brusna ploča (3 kg), trokutasta, gruba (br. 501505 0606T) 1x keramička brusna ploča (3 kg), trokut (kosi), grubi (br. 501515 1015TA) 1x keramička brusna ploča (3 kg), cilindar (kutni), gruba (br. 501525 0305CA) 1x porculanska brusna ploča (3 kg), cilindar (kutni), poliranje (br. 501585 0406CA) 1x kutija za pohranjivanje (br. 964486 EF4070) 1x GARANT GreenPlus Flex sredstvo za čišćenje 500 ml (br. 088001 500) 1x 3M visokoučinkovita krpa za čišćenje (br. 089190 PLAVA)

Tehnički opis

Raspon broja okretaja	3000 min ⁻¹
Mrežna frekvencija	50 Hz
Volumen korita	2 l
Unutarnja dubina korita L ₂	85 mm
Širina stroja B ₁	400 mm
Duljina stroja L ₁	750 mm
Prihvat snaga	50 W
Mrežni napon	230 V
Unutarnji Ø korita	100 mm
Vanjski Ø korita	220 mm
Visina stroja	285 mm
Ukupna težina	20 kg
Vrsta proizvoda	Stroj za klizno brušenje