

**KOMET® fini umetak M302, tip: 50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	238310 50
GTIN	4047109082397
Razred artikla	24J

**Opis****Izvedba:**

Prikladno tome: br. 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M i 268888 BK8425.

**Napomena:**

**Upotreba s odgovarajućom glavom za fino podešavanje B301.** Odgovarajuće izmjenjive rezne pločice W30 lijeve i W30/W57 u neutralnoj izvedbi.

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239653 10IP
prikladno za glavu za fino istokarivanje 238301	79; 93
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TO.X 1403..
Grubo podešavanje S	8 mm
Vanjski Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	77,5 mm
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

---

**Pribor**

Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 10IP	239653 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP