

**KOMET® M03Speed glava za fino istokarivanje, Ø Dmin: 38mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	238370 38
GTIN	4047109081581
Razred artikla	24I

Opis**Izvedba:**

- **Dinamičko balansiranje za najveći broj okretaja.**
- **Modularna izvedba sustava.**
- **Fino namještanje bez dodatnog stezanja.**
- **S ABS® priključkom za najveću točnost izmjene.**
- **Brzo grubo postavljanje pomakom tokarskog alata.**
- **Ciljan unutarnji dovod rashladnog sredstva.**
- **Najmanji koraci u µm, unutar područja finog postavljanja od 0,25 – 0,6 mm u Ø, ovisno o promjeru tokarenja.**
- **Koraci finog postavljanja iznose 0,002 mm u Ø.**
- **Zbog visoke rezolucije jednostavno postavljanje, tj. očitavanje bez nonija.**

Upotreba:

U kombinaciji s izmjenjivim adapterom br. 238372.

Napomena:

Dodatni držač pločica, npr.: za natražnu obradu i s drugim kutovima = 15°, 30°, 45°, itd., dostupan za isporuku u kratkom roku.

Molimo da izmjenjive adaptere, nastavke i izmjenjive rezne pločice naručite zasebno.

Tehnički opis

Ø D2 obrada naprijed	Ø-3,2 mm
Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje	238374 38-50

maksimalan broj okretaja	31000 min ⁻¹
Fino podešavanje u Ø	0,4 mm
Minimalni Ø D _{min}	38
ABS® Ø d	32
Izmjenjivi most	238372 38; 50
Ø područja obrade	38 - 63 mm
Drška	ABS
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	izbočen
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

KOMET® izmjenjiva glava 90° za M03Speednaprijed
prikladno za M03 veličina 38-50

238374 38-50