

**SNGA 120412, PT600M, Područje primjene: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255832 HART
GTIN	4960664546022
Razred artikla	25F

**Opis****Izvedba:**

**MEGACOAT** prevučene keramičke izmjenjive pločice.

Kutni radijus: 1,2 mm

Vrsta: PT600M

Stanje: S02025

Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Posmak  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	1,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,1 - 0,9 mm
Stanje	S02025
Područje primjene	TVRDO

Posmak f	0,1 - 0,25 mm/okr
Vrsta	PT600M
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 200 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Keramika
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNGA 120412
Broj zamjena/oštrica	8
Atribut imena proizvoda	PT600M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje