

Garant**CNMG 09T304, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250050 HB7020
GTIN	4045197699213
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 09T304 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 400 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	SS
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr

Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T304
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje