

Garant
Prihvat 90°, cilindrični s IK dugački, tip: 10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	239745 10
GTIN	4045197593238
Razred artikla	23A

Opis
Izvedba:

U izvedbi usklađenoj s NC-om s ravnim \emptyset drške za standardizirani prihvat u **hidrauličkim** ili **vrlo preciznim steznim glavama** za vrhunsku točnost i procesnu sigurnost.

Napomena:

Obratite pažnju na veličinu prihvata za držač i glava za razvrtanje. Drugi prihvati br. 210550 – 210582 i br. 212000.

Drška: DIN 6535 HA s h6

prikladno za \emptyset prolaznu rupu: 10 - 12,7 mm

prikladno za \emptyset slijepe rupe: 14 - 16,2 mm

Ukupna duljina: 120 mm

Korisna duljina L_1 : 65 mm

\emptyset drške D_5 h6: 16 mm

preporučeni stezni moment: 5 Nm

Tehnički opis

Korisna duljina L_1	65 mm
prikladno za \emptyset prolaznu rupu	10 - 12,7 mm
prikladno za \emptyset slijepe rupe	14 - 16,2 mm
\emptyset drške D_5 h6	16 mm
preporučeni stezni moment	5 Nm
Ukupna duljina	120 mm
Serija	TopCut

Unutarnje hlađenje	da
Drška	DIN 6535 HA s h6
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo