

**Garant**
**Prihvat 90°, cilindrični s IK dugački, tip: 20**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	239745 20
GTIN	4045197593269
Razred artikla	23A

**Opis**
**Izvedba:**

U izvedbi usklađenoj s NC-om s ravnim  $\emptyset$  drške za standardizirani prihvat u **hidrauličkim** ili **vrlo preciznim steznim glavama** za vrhunsku točnost i procesnu sigurnost.

**Napomena:**

Obratite pažnju na veličinu prihvata za držač i glava za razvrtanje. Drugi prihvati br. 210550 – 210582 i br. 212000.

Drška: DIN 6535 HA s h6

prikladno za  $\emptyset$  prolaznu rupu: 21,21 - 26,2 mm

prikladno za  $\emptyset$  slijepe rupe: 25,21 - 30,2 mm

Ukupna duljina: 200 mm

Korisna duljina  $L_1$ : 138 mm

$\emptyset$  drške  $D_5$  h6: 25 mm

preporučeni stezni moment: 20 Nm

**Tehnički opis**

prikladno za $\emptyset$ slijepe rupe	25,21 - 30,2 mm
$\emptyset$ drške $D_5$ h6	25 mm
prikladno za $\emptyset$ prolaznu rupu	21,21 - 26,2 mm
Korisna duljina $L_1$	138 mm
preporučeni stezni moment	20 Nm
Ukupna duljina	200 mm
Serija	TopCut

Unutarnje hlađenje	da
Drška	DIN 6535 HA s h6
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo