

**CNMG 120412, Vrsta: SP0819****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250186 SP0819
GTIN	2050001938213
Razred artikla	28A

**Opis**

CNMG 120412 SP0819 Vrsta: SP0819  
 Lomač odvojenih čestica: 4E  
 Dubina reza  $a_p$ : 1 - 5,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 30 - 120 m/min  
 Brzina reza  $v_c$  sporedna primjena: 150 - 320 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 120 m/min
Kutni radijus	1,2 mm
Dodatna primjena	M
Posmak $f$	0,15 - 0,55 mm/okr
Glavna primjena	S
Dubina reza $a_p$	1 - 5,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Lomač odvojenih čestica	4E
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	150 - 320 m/min
Vrsta	SP0819
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje