

Garant

Pogonjeni alat, aksijalni, BMT60, Tip: 60-V5-IK



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319930 60-V5-IK
GTIN	4069515001571
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

Za upotrebu na svim CNC tokarilicama **DMG Gildemeister CTX** sa **Sauter** revolverom i pogonskom spojnicom **DIN 5480** ili strojevima s **BMT revolverom** s pogonskom spojnicom **DIN 1809**. Stezanje alata u AGW preko ER stezne čahure s vanjskom/unutarnjom maticom ili brzoizmjenjivim sustavom VARIA VX s EWS licencom. Vanjsko hlađenje putem inovativnog upravljanja rashladnim sredstvom, unutarnje hlađenje pomoću alata centralno pomoću vretena. Izvedba IK – keramička garnitura za brtvljenje, tlak do 70 bara, u potpunosti moguć rad na suho. Izvedba IM – s unutarnjom steznom maticom.

Prednost:

- **Dizajn optimizirane težine i geometrije.**
- **Pouzdanost procesa zbog visokokvalitetnih komponenti i dugovječnosti.**
- **Prijenos visokih okretnih momenata.**
- **100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se programu za uvođenje.**
- **Unutarnje hlađenje: posebno razvijena i patentirana brtva.**

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u turetu.

Odgovara:

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480 ili BMT revolverom s DIN 1809.

- **DMG MORI:** NLX 4000; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NLX 3000; NT 4200; NT 4250; NT 4300; NT 5400; NTX 2000 GENERATION 2; NTX 2500 GENERATION 2; NTX 3000 GENERATION 2
- **FOCUS CNC:** FBL-250; FBL-320; FNL-250; FNL-320
- **MT EVO:** T25; T32
- **TAKISAWA:** TS-3000 T12 (3 T MATICE); TS-4000 T12 (3 T MATICE); TS-5000 T12 (3 T MATICE)

Dio isporuke:

AGW za steznu čahuru: uklj. steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uklj. stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761 – 319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680 – 309745. Momentni ključ br. 211750, vel. 5,7.

Napomena:

- **Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit:**
www.hoffmann.ews-tools.com
- **IK alati (unutarne hlađenje) uz mogućnost rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.**
- **Preporuka: izvedbom VARIA VX rukovati s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).**
- **Za teške radove s glodalicom preporučuje se slanje upita za izvedbu s valjkastim ležajevima.**

Imajte na umu da prije kupnje morate provjeriti kompatibilnost držača s vašim uređajem. Ne može se dati jamstvo za ispravno pristajanje.

Tehnički opis

Hlađenje	interno
x	83,5 mm
b ₁	108 mm
Stezanje alata	V5
L ₁	94 mm
L ₂	84 mm
Prihvat	BMT60
Vrsta proizvoda	Pogonjeni alati

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/319930-60-V5-IK>

