

Garant**Pogonjeni alat, aksijalni, BMT65, Tip: 65-32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319932 65-32
GTIN	4069515002899
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Za upotrebu na svim CNC tokarilicama **DMG Gildemeister CTX** sa **Sauter** revolverom i pogonskom spojnicom **DIN 5480** ili strojevima s **BMT revolverom** s pogonskom spojnicom **DIN 1809**. Stezanje alata u AGW preko ER stezne čahure s vanjskom/unutarnjom maticom ili brzoizmjenjivim sustavom VARIA VX s EWS licencom. Vanjsko hlađenje putem inovativnog upravljanja rashladnim sredstvom, unutarnje hlađenje pomoću alata centralno pomoću vretena. Izvedba IK – keramička garnitura za brtvljenje, tlak do 70 bara, u potpunosti moguć rad na suho. Izvedba IM – s unutarnjom steznom maticom.

Prednost:

- **Dizajn optimizirane težine i geometrije.**
- **Pouzdanost procesa zbog visokokvalitetnih komponenti i dugovječnosti.**
- **Prijenos visokih okretnih momenata.**
- **100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se programu za uvođenje.**
- **Unutarnje hlađenje: posebno razvijena i patentirana brtva.**

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u turetu.

Odgovara:

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480 ili BMT revolverom s DIN 1809.

- **ACCUWAY: UT-300**
- **DMC: DL 35; DL 40**

- **DN SOLUTIONS (BIVŠI DOOSAN):** PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA GT3100; PUMA 300 MS; PUMA 3100; SMX 2600; PUMA V400 M; PUMA MX2000; PUMA MX2500; PUMA MX2600; SMX 3100; PUMA VT450 M; PUMA 2100 II; PUMA 2600 II
- **ECOCA:** MT-3; MT-4
- **FOCUS CNC:** FBL-300
- **GANESH:** ASL-15; ASL-78/105
- **GOODWAY:** GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600
- **HAAS:** ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
- **HARDINGE:** ELITE 65 M ULTRA
- **HEADMAN:** T65
- **HURCO:** TMX10; TMX8
- **HWACHEON:** CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230
- **HYUNDAI WIA:** L2000; L2600; L3000; L2100; L300; LV450; HD2600; HD3100; SKT250; SKT300
- **JOHNFORD:** SL-60; SL-65
- **LEADWELL:** LTC-25
- **LMW:** LR30
- **ROMI:** GL 350
- **SMART:** NL 2500; NL 3000
- **SMEC:** SL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
- **SPINNER:** TC800
- **TAKISAWA TAIWAN:** LX-2500; LX-3000; NEX-110; NX-2500; LA-250
- **TONGTAI:** TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TNL-120; TD-2000; TD-2500
- **VICTOR:** VTURN-A26; VTURN-S26; VTURN-A260
- **WELE:** HL-200

Dio isporuke:

AGW za steznu čahuru: uklj. steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uklj. stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761 – 319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680 – 309745. Momentni ključ br. 211750, vel. 5,7.

Napomena:

- **Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit:**
www.hoffmann.ews-tools.com
- **IK alati (unutarne hlađenje) uz mogućnost rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.**
- **Preporuka: izvedbom VARIA VX rukovati s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).**
- **Za teške radove s glodalicom preporučuje se slanje upita za izvedbu s valjkastim ležajevima.**

Imajte na umu da prije kupnje morate provjeriti kompatibilnost držača s vašim uređajem. Ne može se dati jamstvo za ispravno pristajanje.

Tehnički opis

b ₁	97 mm
Hlađenje	eksterno
x	61,1 mm
Stezanje alata	ER32
L ₁	70 mm
L ₂	73 mm
Prihvat	BMT65
Vrsta proizvoda	Pogonjeni alati