

**CNMG 120404 Wiper, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250211 CA510
GTIN	4960664697045
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 450 m/min
Lomač odvojenih čestica	WQ
Posmak f	0,14 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje