



Strojni uvaljivač navoja HOLEX Pro Form s kanalima za podmazivanje HSS-E-PM, TiN, MF: 6X0,75



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139370 6X0,75
GTIN	4069515003650
Razred artikla	12I

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro oblik: Snažan uvaljivač navoja za upotrebu u širokom rasponu materijala.

- HSS-E-PM sredstvo za rezanje za visoku otpornost na trošenje.
- Optimirana HiPIMS TiN prevlaka najnovije generacije.

Odgovara normi DIN 374.

Tehnički opis

Broj steznih utora	5
Serijski	Pro oblik
Nagib navoja	0,75 mm
veličina navoja	M6×0,75
Ø navoja	6 mm
Broj oštrica Z	5
Ukupna duljina L	80 mm
Ø osnovne rupe, orijentacijska vrijednost	5,65 mm
4-kutna drška □	3,4 mm
Dubina navoja	18 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Ø drške D _s	4,5 mm

List s podacima

Prevlaka	TiN
Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E PM
Standard	DIN 374
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdlo za oblikovanje navoja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	20 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	20 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	8 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	20 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		

