

**CNMG 120416, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 250216 CA6525 |
| GTIN           | 4960664471379 |
| Razred artikla | 25E           |

**Opis**

CNMG 120416 CA6525 Vrsta: CA6525

Lomač odvojenih čestica: MS

Dubina reza  $a_p$ : 0,7 - 4 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 220 m/min**Tehnički opis**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 60 - 220 m/min    |
| Glavna primjena                   | M                 |
| Uvjetovanost reza                 | lagani prekid     |
| Posmak $f$                        | 0,1 - 0,35 mm/okr |
| Dubina reza $a_p$                 | 0,7 - 4 mm        |
| Kutni radijus                     | 1,6 mm            |
| Lomač odvojenih čestica           | MS                |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Vrsta                            | CA6525                             |
| Fina/gruba obrada                | Polugruba obrada                   |
| Rezni materijal                  | HM                                 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120416                        |
| Broj zamjena/oštrica             | 4                                  |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |