

Garant**Usadnik glave noža s rupama rashladnog kanala, oblik ADB, BT 30 A = 100, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303012 16
GTIN	4067263002659
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške tvrdo tokarene (miran rad). Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000 min⁻¹. Oblik ADB. S 4 kanala rashladnog sredstva.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Ø trna d ₁	16 mm
Vanjski Ø D	38 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	16
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	16
Prihvat	BT 30 A = 100
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	ISO 7388-2

Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža