

Garant

Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 16mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303720 16
GTIN	4067263002680
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni. Sve drške tvrdo tokarene (miran rad). S rupom za RFID/Balluff čip.

- **Visokokvalitetne precizne stezne matice.**
- **Stezna matica fino izbalansirana (G 2,5 / 25000 min⁻¹).**
- **Optimalna svojstva otpornosti na trošenje, odnosno optimalni prijenos okretnog momenta s pomoću precizne stezne matice s prevlakom.**

Prednost:

Iz **dvostrukog kontakta konusa i vodoravne površine** proizlazi stabilnije i preciznije stezanje:

- **Kvalitetnija površina**
- **Dulji vijek trajanja alata**
- **Nepromijenjeni dosjed u vretenu (i u slučaju velikog broja okretaja)**
- **Bolja koncentričnost**

BT prihvat s dvostrukim kontaktom moguće je ugraditi na standardno BT strojno vreteno – ili obrnuto. Ipak, prednosti dvostrukog kontakta očituju se samo u kombinaciji prihvata i vretena.

Iz **dvostrukog kontakta konusa i vodoravne površine** proizlazi stabilnije i preciznije stezanje:

- **Kvalitetnija površina**
- **Dulji vijek trajanja alata**
- **Nepromijenjeni dosjed u vretenu (i u slučaju velikog broja okretaja)**
- **Bolja koncentričnost**

BT prihvat s dvostrukim kontaktom moguće je ugraditi na standardno BT strojno vreteno – ili obrnuto. Ipak, prednosti dvostrukog kontakta očituju se samo u kombinaciji prihvata i vretena.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 oblik A i oblik B.**

Dio isporuke:

Uključujući ER steznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezne čahure br. 308881 – 309434, ER stezni ključevi br. 309680– 309720 odn. 613300, ER stezna matica 309610.

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
a	1 mm
Vanjski Ø D	28 mm
Rezervna ER matica br. 309580	16
ER ključ br. 309680	16
za ER stezna kliješta	16
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Prihvat	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Izvedba	BT-DC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm

613300 25