



Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 125/10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221908 125/10
GTIN	4059782504271
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	40 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	63 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	16
Ø D_3	98 mm
maksimalna dubina reza ap maks	3,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XE.. 1605

Vijak za izmjenjivu pločicu	229920 (TP20; 7,6Nm)
Ø reza D_c	125 mm
Broj oštrica Z	10
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D_{min}	223 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	248 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	97,3 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,21 stupanj
Kut rezne oštrice k	16 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229920
--------------	--------