

# Yale

## Ručna lančana dizalica AL, nosivost: 1,5t



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086012 1,5
GTIN	4025092051217
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Robusna konstrukcija od vrlo čvrste **legure aluminija** kompaktne izvedbe i male mase. Lakohodna **deblokada lanca**.

**Iglični ležajevi** za lagani rad. U kućište lijevana vodilica lanca za hod lanca bez smetnji.

#### Upotreba:

Primarno za **mobilnu upotrebu**, gdje nisu potrebne velike sile podizanja.

#### Napomena:

Kod funkcijskog principa **tlakom opterećene kočnice navoja** stvara se aksijalni radni tlak od samog tereta i stoga je proporcionalan veličini opterećenja. Teret je siguran u svakom položaju, za spuštanje se mora svladati razliku između momenta kočenja i tereta. Svi su Yale višenamjenski uređaji time opremljeni.

Automatska **deblokada lanca** omogućuje **brzo pričvršćivanje** neopterećenog lanca, pri djelovanju tereta zatvara se **tlakom opterećena kočnica navoja** ponovno automatski i teret je siguran.

**Protuklizna spojka** (opcionalno po želji) sprečava pretjerano velike prihvate opterećenja i time povećava životni vijek alata za podizanje.

### Tehnički opis

Materijal kućišta	Legura aluminija
Oslobađanje lanca	da
Nosivost	1500 kg
Normalna podizna visina	1,5 m
Nosivost t	1,5 t
Broj lanaca	1
Težina	10 kg
Vrsta proizvoda	Polužna dizalice / lančana dizalica