

Garant

Feedking glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 35/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212910 35/3
GTIN	4045197411747
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. Optimizirana geometrija za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

Napomena:

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Ø reza D_c	35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 09T308
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Ø D_3	19 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219933 (15IP; 3,8 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	1,15 mm

Ø prihvatne rupe	16 mm
Broj oštrica Z	3
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D _{min}	54 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	68 mm
Interpolacija a _p	1,15 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	18,5 mm
Kut uranjanja α _{maks}	0,93 stupanj
Serija	FeedKing
Kut rezne oštrice κ	9 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219933
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP