

Garant**Feedking glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:
50/7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212910 50/7
GTIN	4045197554499
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

Napomena:

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **21 1750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

Tehnički opis

Ø D ₃	37 mm
Ø reza D _c	50 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 070308

maksimalna dubina reza a_p maks	0,85 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Broj oštrica Z	7
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D_{min}	87 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	98 mm
Interpolacija a_p	0,85 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	36 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,48 stupanj
Serija	FeedKing
Kut rezne oštrice κ	10 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219810
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2