

**Garant****Feedking glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 52/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212910 52/4
GTIN	4045197321015
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

**Prednost:**

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

**Napomena:**

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 Gr. 5,7** s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	40 mm
Ø reza $D_c$	52 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1,8 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø prihvatne rupe	22 mm

Ø D <sub>3</sub>	31 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 120408
Broj oštrica Z	4
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	83 mm
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	102 mm
Interpolacija a <sub>p</sub>	1,85 mm
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	30,5 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	0,56 stupanj
Serija	FeedKing
Kut rezne oštrice κ	12 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP