

**Garant**
**Feedking glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/2mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212905 32/2
GTIN	4045197514332
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

**Prednost:**

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

**Napomena:**

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem. Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 Gr. 5,7** s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnički opis**

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 120408
Ø D <sub>3</sub>	11 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1,8 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	42 mm
Prihvatni navoj M	M16
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm

Ø reza $D_c$	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	10,5 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	43 mm
Interpolacija $a_p$	1,85 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	1,64 stupanj
Interpolacija Ø $D_{maks}$	62 mm
Serija	FeedKing
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP