

**CNMG 120412, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250372 CA510
GTIN	4960664696963
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 450 m/min
Lomač odvojenih čestica	PH
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Posmak f	0,28 - 0,88 mm/okr
Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje