

Garant**Feedking glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 66/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212910 66/5
GTIN	4045197514356
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

Napomena:

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 Gr. 5,7** s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	27 mm
Ø reza D _c	66 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1,8 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	50 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 120408
$\varnothing D_3$	45 mm
Broj oštrica Z	5
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	111 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Interpolacija a_p	1,85 mm
Max duljina uranjanja L za α_{\max}	44,5 mm
Kut uranjanja α_{\max}	0,39 stupanj
Seriya	FeedKing
Kut rezne oštrice κ	12 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP