

Garant**Feedking glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212910 63/5
GTIN	4045197321039
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Geometrija oštrice s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

Napomena:

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 Gr. 5,7** s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

Ø D ₃	42 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 120408
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø reza D _c	63 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm

maksimalna dubina reza a_p maks	1,8 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Broj oštrica Z	5
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	105 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	124 mm
Interpolacija a_p	1,85 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	41,5 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,41 stupanj
Serija	FeedKing
Kut rezne oštrice κ	12 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8