

Garant**XDLW 070308 SR, HB7530, tip: ST900**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212923 ST900
GTIN	4045197581501
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Posmak f_z po zubu: 0,72 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: XDLW 070308 SR

Tip: ST900

Kutni radijus: 0,8 mm

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 1,58 mm

Tehnički opis

Tip	ST900
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLW 070308 SR
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$	1,58 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7530
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	0,85 mm
Posmak f_z po zubu	0,72 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	320 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	270 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	230 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		