

Garant
PKD kuglasto glodalo s unutarnjim hlađenjem ravni rez, PKD, Ø e8 DC: 16 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	209655 16
GTIN	4045197513373
Razred artikla	11Y

Opis
Izvedba:

Visokoučinkovito PKD glodalo za najviše zahtjeve s obzirom na volumen odrezivanja u obradi GFK-, CFK- i grafita.

Ravni žlijebovi za neutralni rez.

Broj zubi Z: 2

Broj zubi Z: 2

Duljina rezne oštrice L₃: 10 mm

Duljina izboja L₁ uključ. oslobađanje: 35 mm

Oslobađanje Ø D₁: 15 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D₅: 16 mm

Tehnički opis

Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	35 mm
Oslobađanje Ø D ₁	15 mm
Posmak f _z za kopirno glodanje u grafitu	0,15 mm
Ø reza D _c	16 mm
Posmak f _z za kopirno glodanje u GFK, CFK	0,1 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u grafitu	0,11 mm
Broj zubi Z	2
Posmak f _z za obodno glodanje u GFK CFK	0,07 mm
Ø drške D ₅	16 mm

Ukupna duljina L	125 mm
Duljina rezne oštrice L _s	10 mm
Polumjer R	8 mm
Prevlaka	PKD
Rezni materijal	PKD
Standard	Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a _e kod glodanja	0,2×D kod trimanja
Širina zahvata a _e kod glodanja	0,05×D kod kopirnih glodala
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	da
Prsten u boji	crna
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala

Usluge

Brušenje drške za termosteznu glavu sa zaštitnom funkcijom Ø drške alata 16 mm	SZ2025 16
Brušenje tip HB	129100 HB