

**Garant**
**PKD kuglasto glodalo s unutarnjim hlađenjem ravni rez, PKD, Ø e8 DC: 4 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	209655 4
GTIN	4045197513311
Razred artikla	11Y

**Opis**
**Izvedba:**

<B>Visokoučinkovito PKD glodalo</B> za <B>najviše zahtjeve s obzirom na volumen odrezivanja</B> u obradi <B>GFK-, CFK-</B> i <B>grafita.</B>

<B>Ravni žlijebovi</B> za neutralni rez.

Broj zubi Z: 2

Broj zubi Z: 2

Duljina rezne oštrice  $L_s$ : 2,5 mm

Duljina izboja  $L_1$  uključ. oslobađanje: 15 mm

Oslobađanje Ø  $D_1$ : 3,8 mm

Ukupna duljina L: 60 mm

Ø drške  $D_s$ : 6 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ za obodno glodanje u GFK CFK	0,03 mm
Broj zubi Z	2
Oslobađanje Ø $D_1$	3,8 mm
Ø reza $D_c$	4 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u GFK, CFK	0,05 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u grafitu	0,1 mm
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u grafitu	0,06 mm
Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobađanje	15 mm
Ø drške $D_s$	6 mm

Ukupna duljina L	60 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	2,5 mm
Polumjer R	2 mm
Prevlaka	PKD
Rezni materijal	PKD
Standard	Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja	0,2×D kod trimanja
Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja	0,05×D kod kopirnih glodala
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	da
Prsten u boji	crna
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala

## Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------