

Garant**TwinCut planska glodača glava 45° normalna podjela, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 200/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213415 200/12
GTIN	4045197666437
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Od Ø 160 mm za prihvate prema DIN 2079 s 4 dodatne fiksirajuće rupe bez unutarnjeg hlađenja.

Upotreba:

S dvostranim pločicama s 8 oštrica (ON.U) ili s pločicama s 4 oštrice. (SN.U).

Zamjenski dio:

Podloška br. 219897 se može koristiti kod oba tipa izmjenjivih pločica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Nije dozvoljeno mješano postavljanje na ON.U te SN.U.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno} za ON.U ploče	61,3 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.U
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ON.U
Ukupna duljina L_{ukupno} za SN.U ploče	63 mm

Stezni vijak za podlošku	219899
Podložna pločica	219897
Ø prihvatne rupe	60 mm
maksimalni vanjski Ø D_{maks} za ON.U ploče	211,8 mm
maksimalni vanjski Ø D_{maks} za SN.U ploče	215,2 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Ø reza D_c	200 mm
Broj oštrica Z	12
Serija	TwinCut
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Podložna pločica	219897
Stezni vijak	219899
Set vijaka za izmjenjive rezne pločiceOd 10 dijelova	219898
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP