

Garant**Držak za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 6/03mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260016 6/03
GTIN	4045197651792
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø prebušenja D_{min}	7 mm
Veličina pločice	3 mm
Udaljenost vrha od osi	3,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 19
Duljina glave L_1	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0301..
ISO kod držača	E06J SCLCR/L03
Ukupna duljina L	110 mm
Stezna visina L_2	5,8 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	6 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 19

269028 19

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500